



## Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNF Reihe 1960 DIN 913 Rostfreistahl A2 M10X70

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 51240.100.070            |
| Marke         | -                        |
| UBB           | 500633196158             |
| UNSPSC        | 31161518                 |
| EAN           | 8715494613842            |
| PKG. von 100  | Nur komplette Verpackung |

### Technische Parameter

|                    |                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser        | M10                                                                                                        |
| Länge              | 70 mm                                                                                                      |
| Antriebsart        | Innensechskant                                                                                             |
| Material           | Rostfreistahl                                                                                              |
| Material technisch | A2                                                                                                         |
| Gewinderichtung    | Rechts                                                                                                     |
| Point              | Flat                                                                                                       |
| Gewinde            | Metrisches Gewinde                                                                                         |
| Info               | Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet. |

### Standards

|      |          |
|------|----------|
| BS   | 4168-2   |
| NEN  | 2341     |
| DIN  | 913      |
| ISO  | 4026     |
| NF   | E27-180  |
| ASME | B18.3.6M |

### Technische Spezifikation

|           |     |
|-----------|-----|
| d-D       | M10 |
| dp (max.) | 7   |
| L (mm)    | 70  |
| P         | 1.5 |
| s         | 5   |
| t (min.)  | 4   |

### Technische Zeichnung

