

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M16X45



Artikelnummer	53570.160.045
Marke	-
UBB	500571286912
UNSPSC	31161605
EAN	8715494542036
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	45 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NF	E25-125
ISO	4762
DIN	912
NEN	1241

Technische Spezifikation

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Full thread if $L \leq$	60
k (max.)	16
L (mm)	45
P	2
s	14

Technische Zeichnung

