

## Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M18X80

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 55010.180.080            |
| Marke         | -                        |
| UBB           | 951351920529             |
| UNSPSC        | 31161620                 |
| EAN           | 8715492325112            |
| PKG. von 25   | Nur komplette Verpackung |

### Technische Parameter

|                    |                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser        | M18                                                                                  |
| Länge              | 80 mm                                                                                |
| Klasse             | 70                                                                                   |
| Antriebsart        | Hexagon                                                                              |
| Kopfform           | Sechskantkopf                                                                        |
| Material           | Rostfreistahl                                                                        |
| Material technisch | A4                                                                                   |
| Gewinderichtung    | Rechts                                                                               |
| Gewinde            | Metrisches Gewinde                                                                   |
| Info               | Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50. |

### Standards

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-114    |
| NEN  | 1568       |
| DIN  | 933        |
| ISO  | 4017       |

### Technische Spezifikation

|        |      |
|--------|------|
| d-D    | M18  |
| k      | 11.5 |
| L (mm) | 80   |
| P      | 2.5  |
| s      | 27   |

### Technische Zeichnung

