

Tornillo cabeza hexagonal rosca metrica DIN 931 Acero Galvanizado caliente 8.8 M20X260

Artículo No.	01400.200.260
Marca	-
UBB	950351939299
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409133
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	260 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Galvanizado caliente
Rosca	Métrica

Info

Los tornillos galvanizados caliente ISO métricos se producen con la clase de tolerancia de rosca 6a (undersize) antes de la pasivación.Después de la galvanización es posible hacer la fijación con tuercas estándar y agujeros roscados clase de

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	260
P	2.5
s	30

Diseño técnico

