

Tornillo cabeza hexagonal rosca metrica DIN 931 Acero Galvanizado caliente 8.8 M20X280

Artículo No.	01400.200.280
Marca	-
UBB	950351939372
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409140
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	280 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Galvanizado caliente
Rosca	Métrica

Info

Los tornillos galvanizados caliente ISO métricos se producen con la clase de tolerancia de rosca 6a (undersize) antes de la pasivación. Después de la galvanización es posible hacer la fijación con tuercas estándar y agujeros roscados clase de

Normas

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	280
P	2.5
s	30

Diseño técnico

