



Structural assembly set
ISO metric thread EN 15048
Acero Galvanizado caliente
8.8/8 M12X150

Artículo No.	01405.120.150
Marca	-
UBB	500613360170
UNSPSC	31161620
EAN	8715494428095
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	150 mm
Clase	8.8/8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Galvanizado caliente
Rosca	Métrica

Info

Sólo cajas completas.Las construcciones europeas deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (RPC) para garantizar la seguridad de las personas y los objetos.Generalmente, los productos de construcción según las normas europeas armonizadas

Normas

EN	15048
ISO	4014/4032

(normas hEN) deben utilizarse para este fin. Los ensamblajes de tornillos estructurales no precargados de acuerdo con la norma EN 15048-1 cumplen con la CPR. El fabricante de los componentes está certificado por la CE para su producción. En comparación con los pernos 'comunes' ISO 4014/4017 (anteriormente DIN 931/933) y las tuercas ISO 4032 (DIN 934), los pernos y tuercas de acuerdo con EN 15048 están marcados adicionalmente con 'SB' (Pernos estructurales), y se proporciona el embalaje con la marca CE. Tornillos y tuercas están envasados juntos en cajas selladas. Se dispone de una Declaración de Desempeño (DdP). ISO métrico

Especificación técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	150
m (max.)	10.8
P	1.75
s	18

Diseño técnico

