

Tornillo cabeza hexagonal rosca metrica DIN 931 Acero Galvanizado caliente 8.8 M12X70/S=19

Artículo No.	01400.120.070
Marca	-
UBB	950351190729
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408525
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	70 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Galvanizado caliente
Rosca	Métrica

Info

Los tornillos galvanizados caliente ISO métricos se producen con la clase de tolerancia de rosca 6a (undersize) antes de la pasivación. Después de la galvanización es posible hacer la fijación con tuercas estándar y agujeros roscados clase de

Normas

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	70
P	1.75
s	19

Diseño técnico

