



## Peiner Tornillo cabeza hexagonal estructural de alta resistencia EN 14399-4 Acero Sin revestimiento 10.9 M30X125

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 04005.300.125          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 500644671082           |
| UNSPSC       | 31161614               |
| EAN          | 8717077015999          |
| Env. de 10   | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Diámetro                      | M30               |
| Longitud                      | 125 mm            |
| Clase                         | 10.9              |
| Características de conducción | Hexagon           |
| Forma de la cabeza            | Cabeza hexagonal  |
| Material                      | Acero             |
| Dirección del hilo            | Derecha           |
| Tratamiento de superficie     | Sin revestimiento |
| Rosca                         | Métrica           |

### Info

Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica. Los tornillos PEINER HV y las correspondientes tuercas HV y arandelas HV, tamaños M12 hasta M36 se especifican en las normas

### Normas

|    |         |
|----|---------|
| EN | 14399-4 |
|----|---------|

EN 14399-4 y  
EN 14399-6. Los  
diámetros M39 hasta  
M72 están definidos  
en la directiva DAST  
021. Los tornillos  
PEINER HV con sus  
correspondientes  
tuercas y arandelas  
HV sólo pueden  
utilizarse como un  
juego del mismo  
proveedor.

## Especificación técnica

|        |     |
|--------|-----|
| b      | 44  |
| d-D    | M30 |
| k      | 19  |
| L (mm) | 125 |
| P      | 3.5 |
| s      | 50  |

## Diseño técnico

