

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M20X80

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 04105.200.080          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 500505564681           |
| UNSPSC       | 31161620               |
| EAN          | 8715494439640          |
| Env. de 25   | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro                      | M20                                                                            |
| Longitud                      | 80 mm                                                                          |
| Clase                         | 10.9                                                                           |
| Características de conducción | Hexagon                                                                        |
| Forma de la cabeza            | Cabeza hexagonal                                                               |
| Material                      | Acero                                                                          |
| Dirección del hilo            | Derecha                                                                        |
| Tratamiento de superficie     | Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc                                  |
| Rosca                         | Métrica                                                                        |
| Info                          | El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica. |

### Normas

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-112    |
| DIN  | 931        |
| NEN  | 1555       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4014       |

### Especificación técnica

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 52  |
| b (min.): L200mm          | 65  |
| b (min.): L≤125mm         | 46  |
| d-D                       | M20 |

### Diseño técnico



|        |      |
|--------|------|
| k      | 12.5 |
| L (mm) | 80   |
| P      | 2.5  |
| s      | 30   |

FABORY