

Tornillo cabeza hexagonal rosca metrica DIN 931 Acero Galvanizado caliente 8.8 M16X80

Artículo No.	01400.160.080
Marca	-
UBB	950351192212
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408709
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	80 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Galvanizado caliente
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Info
 Los tornillos galvanizados caliente ISO métricos se producen con la clase de tolerancia de rosca 6a (undersize) antes de la pasivación. Después de la galvanización es posible hacer la fijación con tuercas estándar y agujeros roscados clase de

tolerancia de rosca
6H.ISO métrico

FABORY

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	80
P	2
s	24

Diseño técnico

