



**Tornillo cabeza cilindrica
hexágono interior serie
UNC 1936 ASME B18.3
Alloy steel ASTM A574 Sin
revestimiento 7/16X2 Inch**

Artículo No.	07210.111.050
Marca	-
UBB	951351506138
UNSPSC	31161605
EAN	8715492078445
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	7/16 Inch
Longitud	2 Inch
Características de conducción	Hexagono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Alloy steel
Material técnico	ASTM A574
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Coarse

Normas

ASME	B18.3
------	-------

Info
Marcado de acuerdo con la norma ASTM A574 con la marca de identificación del fabricante solamente. Atención: Como la clase de tolerancia para los tamaños de rosca hasta 1 pulgada es 3A, el revestimiento puede causar problemas de ajuste

FABORY

de la rosca. Atención:
el electrocincado
de estos productos
puede causar
disfunción
hidrogenica.

Especificación técnica

A	0.625
H	0.438
J	0.3125
LT (min.)	1.38
Hilos por pulgada	14

Diseño técnico

