FABORY

Tornillo cabeza hexagonal rosca metrica DIN 931 Acero Galvanizado caliente 8.8 M24X120

Artículo No.	01400.240.120
Marca	-
UBB	950351196841
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409423
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	120 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Galvanizado caliente
Rosca	Métrica
Info	Los tornillos galvanizados caliente ISO métricos se producen con la clase de tolerancia de rosca 6a (undersize) antes de la pasivación.Después de la galvanización es posible hacer la fijación con tuercas estándar y agujeros roscados clase de

Normas

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

tolerancia de rosca
6H.ISO métrico

FABORY

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	120
P	3
s	36

Diseño técnico

