
FABORY



# Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Acero Galvanizado caliente 8.8/8 M10X45

| | |
|---|---|
| Artículo No. | 01405.100.045 |
| Marca | - |
| UBB | 500574457155 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715494311328 |
| Env. de 100 | Solo embalaje completo |

## Parámetros técnicos

| | |
|---|---|
| Diámetro | M10 |
| Longitud | 45 mm |
| Clase | 8.8/8 |
| Caracteristicas de conducción | Hexagon |
| Forma de la cabeza | Cabeza hexagonal |
| Material | Acero |
| Dirección del hilo | Derecha |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado caliente |
| Rosca | Métrica |
| Info | Sólo cajas completas.Las construcciones europeas deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (RPC) para garantizar la seguridad de las personas y los objetos.Generalmente, los productos de construcción según las normas europeas armonizadas |

## Normas

| | |
|---|---|
| EN | 15048 |
| ISO | 4014/4032 |

(normas hEN) deben utilizarse para este fin. Los ensamblajes de tornillos estructurales no precargados de acuerdo con la norma EN 15048-1 cumplen con la CPR.El fabricante de los componentes está certificado por la CE para su producción.En comparación con los pernos 'comunes' ISO 4014/4017 (anteriormente DIN 931/933) y las tuercas ISO 4032 (DIN 934), los pernos y tuercas de acuerdo con EN 15048 están marcados adicionalmente con 'SB' (Pernos estructurales), y se proporciona el embalaje con la marca CE.Tornillos y tuercas están envasados juntos en cajas selladas.Se dispone de una Declaración de Desempeño (DdP).ISO métrico

## Especificación técnica

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 32 |
| b (min.): L200mm | 45 |
| b (min.): L≤125mm | 26 |
| d-D | M10 |
| k | 6.4 |
| L (mm) | 45 |
| m (max.) | 8.4 |
| P | 1.5 |
| s | 16 |

## Diseño técnico

