



**Tornillo cabeza avellanada
con hexágono interior
ISO 10642 Acero Sin
revestimiento 010.9 M24X100**

Artículo No.	07400.240.100
Marca	-
UBB	950351485012
UNSPSC	31161518
EAN	8715492084606
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	100 mm
Clase	010.9
Características de conducción	Hexagono interior
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Info

Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.Todas las longitudes son sólo valores guía y pueden desviarse.Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.los

Normas

ISO	10642
DIN	≈7991

tornillos de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9". Los tornillos de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Especificación técnica

b (min.)	54
d-D	M24
dk (max.)	39
Rosca total C ≤	90
k (max.)	14
L (mm)	100
P	3
s	14
α	60

Diseño técnico

