FABORY



Espárrago dos roscas ≈ 1d DIN 938 Acero Cincado 5.6 (AD-W7) para equipos de presión M16X35

Artículo No.	21546.160.035
Marca	-
UBB	500648212131
UNSPSC	31161610
EAN	8717077220157
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	35 mm
Clase	5.6 (AD-W7)
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	ATENCIÓN: cuando se piden pernos de acuerdo con esta norma DIN, la designación adecuada es d x L, por ejemplo, perno M10X70 - DIN 938, donde la longitud de trabajo L = 70 mm y la longitud de la rosca en el extremo metálico bm = 10 mm. La longitud total del perno es de 70 + 10 = 80 mm. La longitud de la rosca en el extremo de la tuerca b= 26 mm.La

Normas

DIN	938
NF	E25-135

clase de tolerancia de la rosca en el extremo metálico es Sk6 según la norma DIN 13-51, que significa "ajuste de transición", lo que impide que se afloje el extremo metálico de los pernos durante el desmontaje.En caso de que no se desee este ajuste de transición, añada "Fo" en la designación. Estos pernos tienen una tolerancia de rosca de clase 6g en ambos extremos y pueden ser suministrados como especiales.Los pernos según la norma DIN 938 con un extremo metálico ≈1d tienen muchas aplicaciones, pero están destinados principalmente a su uso en contrapartidas de acero.para equipos de presión

Especificación técnica

b	38
bm≈1d	16
b =L-(x+3) up to L≤	45
d-D	M16
L (mm)	35
P	2
x	5

Diseño técnico

