



Esparrago metal ≈ 2d DIN 835 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X50

Artículo No.	21571.100.050
Marca	-
UBB	500649332813
UNSPSC	31163300
EAN	8717077264205
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	50 mm
Clase	8.8
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Info

ATENCIÓN: cuando se piden pernos de acuerdo con esta norma DIN, la designación adecuada es d x L, por ejemplo, perno M10X70 - DIN 835, donde la longitud de trabajo L = 70 mm y la longitud de la rosca en el extremo metálico bm = 20 mm. La longitud total del perno es de 70 + 20 = 90 mm. La longitud de la rosca en el extremo de la tuerca b= 26 mm. La clase de tolerancia de la rosca en el

Normas

DIN	835
-----	-----

extremo metálico es Sk6 según la norma DIN 13-51, que significa "ajuste de transición", lo que impide que se afloje el extremo metálico de los pernos durante el desmontaje. En caso de que no se desee este ajuste de transición, añada "Fo" en la designación. Estos pernos tienen una tolerancia de rosca de clase 6g en ambos extremos y pueden ser suministrados como especiales. Los pernos según la norma DIN 835 con un extremo metálico $\approx 2d$ tienen muchas aplicaciones, pero están destinados principalmente a su uso en contrapartes de aleación de aluminio.

Especificación técnica

b:L≤125mm	26
b:125mmL≤200mm	32
b:L≥200mm	45
b _m	20
b = L-(x+3) up to L≤	28
d-D	M10
L (mm)	50
P	1.5
x	3.8

Diseño técnico

