

## Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M2,5X12



|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 24540.025.012          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 950353130228           |
| UNSPSC       | 31161504               |
| EAN          | 8715492632647          |
| Env. de 200  | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Diámetro                      | M2.5              |
| Longitud                      | 12 mm             |
| Clase                         | 4.8               |
| Características de conducción | Ranura            |
| Forma de la cabeza            | Cabeza avellanada |
| Material                      | Acero             |
| Tratamiento de superficie     | Cincado           |
| Rosca                         | Métrica           |

### Normas

|      |           |
|------|-----------|
| BS   | ≈4183     |
| NEN  | ≈2370     |
| ISO  | ≈2009     |
| NF   | ≈E25-123  |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| DIN  | 963       |

### Especificación técnica

|                      |      |
|----------------------|------|
| d-D                  | M2.5 |
| Thread length (min.) | 18   |
| dk (max.)            | 4.7  |
| Rosca total C ≤      | 20   |
| k (max.)             | 1.5  |
| L (mm)               | 12   |
| n                    | 0.6  |
| P                    | 0.45 |
| t (min.)             | 0.5  |

### Diseño técnico

