FABORY



# Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M6X10

| | |
|---|---|
| Artículo No. | 24540.060.010 |
| Marca | - |
| UBB | 950353136837 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8715492633590 |
| Env. de 200 | Solo embalaje completo |

## Parámetros técnicos

| | |
|---|---|
| Diámetro | M6 |
| Longitud | 10 mm |
| Clase | 4.8 |
| Caracteristicas de conducción | Ranura |
| Forma de la cabeza | Cabeza avellanada |
| Material | Acero |
| Tratamiento de superficie | Cincado |
| Rosca | Métrica |

## Normas

| | |
|---|---|
| BS | ≈4183 |
| NF | ≈E25-123 |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| ISO | ≈2009 |
| DIN | 963 |
| NEN | ≈2370 |

## Especificación técnica

| | |
|---|---|
| d-D | M6 |
| Thread length (min.) | 28 |
| dk (max.) | 11 |
| Rosca total C ≤ | 35 |
| k (max.) | 3 |
| L (mm) | 10 |
| n | 1.6 |
| P | 1 |
| t (min.) | 1.2 |

## Diseño técnico

