



Tornillo con cabeza avellanada Philips DIN 965 A-H Acero Cincado 4.8 paquete grande M2X12

Artículo No.	24670.020.012
Marca	-
UBB	950353518323
UNSPSC	31161504
EAN	8715492641274
Env. de 2000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M2
Longitud	12 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	paquete grande

Normas

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Especificación técnica

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Rosca total C ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	12
Nr. ranura	1
P	0.4

Diseño técnico

