



Tornillo cabeza redonda encaje doble NF E25-129 Acero Cincado 4.8 M10X30

Artículo No.	24862.100.030
Marca	-
UBB	950353760115
UNSPSC	31162400
EAN	8715493594128
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M10
Anchura (L) (mm)	30

Normas

NF	E25-129
----	---------

Anchura (L) (mm)	30
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica

Especificación técnica

Thread length (min.)	38
d_k (max.)	25
Rosca total $C \leq$	65
k (max.)	5.5
n	2.5
P	1.50
t (min.)	2.4

Diseño técnico

