


Pasador elástico pesado ISO 8752 Acero muelle 420-560 HV30 1X10MM



Artículo No.	39100.010.010
Marca	-
UBB	500645331561
UNSPSC	31163201
EAN	8717077080157
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1 mm
Longitud	10 mm
Material	Acero muelle
Material técnico	420-560 HV30

Normas

BS	7060
ISO	8752
NEN	2458
DIN	1481

Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica. Las dimensiones d1 y d2 de la tabla anterior son antes del montaje. Para los pins con un diámetro nominal $d \geq 10$ mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante. V = fuerza de corte mínima, doble, en kN. La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12. Características
------	---

especiales de los pines rectos ranurados: Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí. Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte. Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:

Especificación técnica

a (min.)	0.15
d1 (max.)	1.3
d1 (min.)	1.2
d2 ≈	0.8
D (mm)	1
L (mm)	10
s	0.2
V	0.7

Diseño técnico

