


Pasador elástico pesado ISO  
8752 Acero muelle 420-560  
HV30 5X30MM



|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 39100.050.030          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 950359039969           |
| UNSPSC       | 31163201               |
| EAN          | 8715492803627          |
| Env. de 100  | Solo embalaje completo |

Parámetros técnicos

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Diámetro         | 5 mm         |
| Longitud         | 30 mm        |
| Material         | Acero muelle |
| Material técnico | 420-560 HV30 |

Normas

|     |      |
|-----|------|
| BS  | 7060 |
| ISO | 8752 |
| NEN | 2458 |
| DIN | 1481 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.Las dimensiones d1 y d2 de la tabla anterior son antes del montaje.Para los pins con un diámetro nominal $d \geq 10$ mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

especiales de los pines rectos ranurados: Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí. Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte. Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:

### Especificación técnica

|           |       |
|-----------|-------|
| a (min.)  | 0.9   |
| d1 (max.) | 5.6   |
| d1 (min.) | 5.4   |
| d2 ≈      | 3.4   |
| D (mm)    | 5     |
| L (mm)    | 30    |
| s         | 1     |
| V         | 17.54 |

### Diseño técnico

