

## Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M8X180

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 08250.080.180          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 950351604646           |
| UNSPSC       | 31161612               |
| EAN          | 8715492555410          |
| Env. de 50   | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro                  | M8                                                                           |
| Longitud                  | 180 mm                                                                       |
| Clase                     | 4.6                                                                          |
| Material                  | Acero                                                                        |
| Dirección del hilo        | Derecha                                                                      |
| Tratamiento de superficie | Cincado                                                                      |
| Rosca                     | Métrica                                                                      |
| Info                      | La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4]. |


### Normas

|     |                  |
|-----|------------------|
| NF  | ≈E27-351/E25-402 |
| NEN | ≈303/697         |
| ISO | ≈8677/4034       |
| DIN | 603/555          |
| BS  | ≈4933/3692       |

### Especificación técnica

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 28    |
| b (min.): L200mm          | 41    |
| b (min.): L≤125mm         | 22    |
| d-D                       | M8    |
| dk (max.)                 | 20.65 |
| k (max.)                  | 4.88  |
| L (mm)                    | 180   |

### Diseño técnico



|           |      |
|-----------|------|
| m         | 6.5  |
| P         | 1.25 |
| fn (max.) | 5.6  |
| s         | 13   |
| Vn (max.) | 8.58 |