

## Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M8X90



|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 24540.080.090          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 500621767689           |
| UNSPSC       | 31161504               |
| EAN          | 8715494509091          |
| Env. de 100  | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Diámetro                      | M8                |
| Longitud                      | 90 mm             |
| Clase                         | 4.8               |
| Características de conducción | Ranura            |
| Forma de la cabeza            | Cabeza avellanada |
| Material                      | Acero             |
| Tratamiento de superficie     | Cincado           |
| Rosca                         | Métrica           |

### Normas

|      |           |
|------|-----------|
| ASME | ≈B18.6.7M |
| DIN  | 963       |
| BS   | ≈4183     |
| NF   | ≈E25-123  |
| NEN  | ≈2370     |
| ISO  | ≈2009     |

### Especificación técnica

|                      |      |
|----------------------|------|
| d-D                  | M8   |
| Thread length (min.) | 34   |
| dk (max.)            | 14.5 |
| Rosca total C ≤      | 40   |
| k (max.)             | 4    |
| L (mm)               | 90   |
| n                    | 2    |
| P                    | 1.25 |
| t (min.)             | 1.6  |

### Diseño técnico

