FABORY



ISO 8748 Acero muelle 420-545 HV30 6X20MM

Artículo No.	39150.060.020
Marca	-
UBB	950359073364
UNSPSC	31163201
EAN	8715492810120
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	6 mm
Longitud	20 mm
Material	Acero muelle
Material técnico	420-545 HV30
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.Las dimensiones d1 y d2 de la tabla anterior son antes del montaje.El tipo de acero inoxidable austenitico para muelles es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero indicados en la norma ISO 3506.V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de acomodación d (nominal) es H12, excepto

Normas

DIN	7344
ISO	8748

	para d 1,2, donde se recomienda H10.Características especiales de los pines rectos tipo muelle enrollado (pines en espiral):Estos pines se utilizan para las conexiones o el posicionamiento de dos o más partes y también pueden utilizarse como ejes y pasadores de bisagra, de parada o de transporte, y se desmontan fácilmente.Gracias a su sección transversal en forma de espiral (aproximadamente 2,1/4 bobinas) estos pines son muy flexibles y adecuados para su uso repetido con cargas dinámicas. La distribución igual de la tensión a lo largo de su sección transversal contra la pared del agujero produce un buen ajuste a presión, que puede absorber las fuerzas de corte no afectadas por la dirección.Los pines están biselados en ambos extremos, por lo que pueden ser fácilmente insertados e instalados automáticamente.

Especificación técnica

Diseño técnico

a ≈	1.5
d1 (max.)	6.4
d1 (min.)	6.18
d2 (max.)	5.85

D (mm)	6
L (mm)	20
V	30

