



Tornillo cabeza cilíndrica baja con ranura DIN 85 Acero Cincado 4.8 M3X30

Artículo No.	24640.030.030
Marca	-
UBB	950353153162
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637062
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	30 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normas

ASME	≈B18.6.7M
DIN	85
NEN	≈1603
BS	≈4183
NF	≈E25-128
ISO	≈1580

Especificación técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Rosca total C ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	30
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Diseño técnico

