FABORY



Pasador de aleta DIN 94 Cobre 3,2X63MM

Artículo No.	50390.032.063
Marca	-
UBB	950359164023
UNSPSC	31163204
EAN	8715492247018
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3.2 mm
Longitud	63 mm
Material	Cobre
Info	La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.

Normas

DIN	94
ISO	1234
NEN	182
NF	E25-774

Especificación técnica

a (max.)	3.2
b ≈	6.4
c (max.)	5.8
c (min.)	5.1
d (min.)	2.7
D (mm)	3.2
L (mm)	63
d (max.)	2.9

Diseño técnico

