



Tornillo con cabeza avellanada Philips DIN 965 A-H Acero Cincado 4.8 M6X80

Artículo No.	24671.060.080
Marca	-
UBB	500621769743
UNSPSC	31161504
EAN	8715494509305
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	80 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	F max = Maximum recommended static load (centr. tension). Approved by VdS and FM (from M10 upward only). Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Normas

NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1
DIN	965

Especificación técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11

Diseño técnico

Rosca total C ≤ 35

k (max.) 3

L (mm) 80

Nr. ranura 3

P 1

