



Tornillo cabeza avellanada hexalobular din 7516de DIN 7516 DE-T Acero Cincado M8X30

Artículo No.	27165.080.030
Marca	-
UBB	500651092461
UNSPSC	31162400
EAN	8717077323704
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	30 mm
Características de conducción	Torx®
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	≈7516-DE
-----	----------

Info	The predrill diameterter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.The engagement depth should by no means
------	--

exceed twice the nominal screw diameter.

Especificación técnica

d-D	M8
dk	15.8
Agujero $\varnothing$ (H11)	7.4
k	4.65
L (mm)	30
P	1.25
Llave de vaso	45

Diseño técnico

