
FABORY

Pasador elástico pesado ISO 8752 Acero muelle 420-560 HV30 6X20MM



Artículo No.	39100.060.020
Marca	-
UBB	950359355761
UNSPSC	31163201
EAN	8715492803818
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	6 mm
Longitud	20 mm
Material	Acero muelle
Material técnico	420-560 HV30
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.Las dimensiones d1 y d2 de la tabla anterior son antes del montaje.Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 10 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características

Normas

ISO	8752
DIN	1481
NEN	2458
BS	7060

	especiales de los pines rectos ranurados:Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:

Especificación técnica

a (min.)	1.2
d1 (max.)	6.7
d1 (min.)	6.4
d2 ≈	4
D (mm)	6
L (mm)	20
s	1.2
V	26.04

Diseño técnico

