FABORY

# Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M12X220

| | |
|---|---|
| Artículo No. | 51000.120.220 |
| Marca | - |
| UBB | 500571230647 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715494134408 |
| Env. de 10 | Solo embalaje completo |

## Parámetros técnicos

| | |
|---|---|
| Diámetro | M12 |
| Longitud | 220 mm |
| Clase | Min.50 |
| Caracteristicas de conducción | Hexagon |
| Forma de la cabeza | Cabeza hexagonal |
| Material | Acero inoxidable |
| Material técnico | A2 |
| Dirección del hilo | Derecha |
| Rosca | Métrica |
| Info | Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50. |


## Normas

| | |
|---|---|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN | 1555 |
| DIN | 931 |
| ISO | 4014 |
| NF | E25-112 |

## Especificación técnica

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 36 |
| b (min.): L200mm | 49 |
| b (min.): L≤125mm | 30 |
| d-D | M12 |
| k | 7.5 |
| L (mm) | 220 |

## Diseño técnico



| | |
|---|---|
| P | 1.75 |
| s | 19 |

FABORY