


Pasador elástico pesado ISO 8752 Acero muelle 420-560 HV30 7X70MM



Artículo No.	39100.070.070
Marca	-
UBB	950359042187
UNSPSC	31163201
EAN	8715492804174
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	7 mm
Longitud	70 mm
Material	Acero muelle
Material técnico	420-560 HV30

Normas

NEN	2458
BS	7060
DIN	1481
ISO	8752

Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.Las dimensiones d1 y d2 de la tabla anterior son antes del montaje.Para los pins con un diámetro nominal $d \geq 10$ mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características
------	--

especiales de los pines rectos ranurados: Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí. Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte. Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:

Especificación técnica

a (min.)	2
d1 (max.)	7.8
d1 (min.)	7.5
d2 ≈	4.5
D (mm)	7
L (mm)	70
s	1.5
V	31.4

Diseño técnico

