



**Pasador de aleta DIN 94
Acero inoxidable (Inox) A2
1X10MM**

Artículo No.	51700.010.010
Marca	-
UBB	950359194970
UNSPSC	31163204
EAN	8715492306159
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1 mm
Longitud	10 mm
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2

Normas

ISO	1234
NEN	182
NF	E25-774
DIN	94

Info	Pueden suministrarse otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades) a discreción del fabricante. La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante. Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenítico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506. La clase de tolerancia recomendada para el diámetro
------	--

del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para $d \leq 1,2$ mm y H14 para diámetros mayores. La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.

Especificación técnica

a (max.)	1.6
b $\approx$	3
c (max.)	1.8
c (min.)	1.6
d (min.)	0.8
D (mm)	1
L (mm)	10
d (max.)	0.9

Diseño técnico

