

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M10X150

Numéro d'article	01000.100.150
Marque	-
UBB	950351006925
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007797
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	150 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

### Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	150
P	1.5
s	17

### Dessin technique

