FABORY



Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M5X70

Numéro d'article	01200.050.070
Marque	-
UBB	950351141318
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024831
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	70 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	70
P	0.8
s	8

Dessin technique

