



## Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M10X100

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 01200.100.101                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 952351613874                 |
| UNSPSC           | 31161620                     |
| EAN              | 8715492025678                |
| PKG. de 100      | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre              | M10               |
| Longueur              | 100 mm            |
| Classe                | 8.8               |
| Mode d'entraînement   | Hexagonale        |
| Forme de tête         | Tête hexagonale   |
| Matière               | Acier             |
| Direction du filetage | Droit             |
| Revêtement            | Electro zingué    |
| Filetage              | Filetage métrique |

### Normes

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 931        |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |
| NEN  | 1555       |

### Spécifications techniques

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 32  |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 45  |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 26  |
| d-D                                | M10 |
| k                                  | 6.4 |
| L (mm)                             | 100 |
| P                                  | 1.5 |
| s                                  | 16  |

### Dessin technique

