



Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M10X110

Numéro d'article	01200.100.111
Marque	-
UBB	952351613957
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025692
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	110 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	110
P	1.5
s	16

Dessin technique

