

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero inoxidable (Inox) A2 M5X35



Artículo No.	51060.050.035
Marca	-
UBB	950351798786
UNSPSC	31161518
EAN	8715492264855
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	35 mm
Características de conducción	Hexagono interior
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

ISO	10642
-----	-------

Info	Todas las longitudes son sólo valores guía y pueden desviarse. Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida. Los tornillos de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9". Los tornillos de acero
------	--

inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Especificación técnica

b (min.)	22
d-D	M5
dk (max.)	10.07
Rosca total C ≤	30
k (max.)	3.1
L (mm)	35
P	0.8
s	3
α	90

Diseño técnico

