FABORY



Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué 8.8 M12X40/ S=19

Numéro d'article	01200.120.040
Marque	-
UBB	500621729655
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503556
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	40 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.75
s	19

Dessin technique

