

## Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M2X14



|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 51110.020.014          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 500633180475           |
| UNSPSC       | 31161504               |
| EAN          | 8715494612258          |
| Env. de 1000 | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Diámetro                      | M2                |
| Longitud                      | 14 mm             |
| Clase                         | 70                |
| Características de conducción | Ranura            |
| Forma de la cabeza            | Cabeza avellanada |
| Material                      | Acero inoxidable  |
| Material técnico              | A2                |
| Rosca                         | Métrica           |

### Normas

|      |           |
|------|-----------|
| BS   | ≈4183     |
| DIN  | 963       |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| NF   | ≈E25-123  |
| NEN  | ≈2370     |
| ISO  | ≈2009     |

### Especificación técnica

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d-D                  | M2  |
| Thread length (min.) | 16  |
| dk (max.)            | 3.8 |
| Rosca total C ≤      | 18  |
| k (max.)             | 1.2 |
| L (mm)               | 14  |
| n                    | 0.5 |
| P                    | 0.4 |
| t (min.)             | 0.4 |

### Diseño técnico

