



## Tornillo cabeza cilíndrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M6X100

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 51120.060.100          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 950353263540           |
| UNSPSC       | 31161504               |
| EAN          | 8715492272034          |
| Env. de 100  | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Diámetro                      | M6                |
| Longitud                      | 100 mm            |
| Clase                         | 70                |
| Características de conducción | Ranura            |
| Forma de la cabeza            | Cabeza cilíndrica |
| Material                      | Acero inoxidable  |
| Material técnico              | A2                |
| Rosca                         | Métrica           |

### Normas

|      |           |
|------|-----------|
| BS   | ≈4183     |
| DIN  | 84        |
| NEN  | ≈1602     |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| NF   | ≈E25-127  |
| ISO  | ≈1207     |

### Especificación técnica

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d-D                  | M6  |
| Thread length (min.) | 38  |
| dk (max.)            | 10  |
| Rosca total C ≤      | 40  |
| k (max.)             | 3.9 |
| L (mm)               | 100 |
| n                    | 1.6 |
| P                    | 1   |
| t (min.)             | 1.6 |

### Diseño técnico