



## Tornillo cabeza cilíndrica baja con ranura DIN 85 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M2X4

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 51140.020.004          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 500633184683           |
| UNSPSC       | 31161504               |
| EAN          | 8715494612692          |
| Env. de 1000 | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Diámetro                      | M2                |
| Longitud                      | 4 mm              |
| Clase                         | 70                |
| Características de conducción | Ranura            |
| Forma de la cabeza            | Cabeza cilíndrica |
| Material                      | Acero inoxidable  |
| Material técnico              | A2                |
| Rosca                         | Métrica           |

### Normas

|      |           |
|------|-----------|
| NEN  | ≈1603     |
| NF   | ≈E25-128  |
| DIN  | 85        |
| BS   | ≈4183     |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| ISO  | ≈1580     |

### Especificación técnica

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d-D                  | M2  |
| Thread length (min.) | 25  |
| dk (max.)            | 4   |
| Rosca total C ≤      | 16  |
| k (max.)             | 1.3 |
| L (mm)               | 4   |
| n                    | 0.5 |
| P                    | 0.4 |
| t (min.)             | 0.5 |

### Diseño técnico

