



## Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 Min.50 M30X70

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 55050.300.070          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 951351954858           |
| UNSPSC       | 31161605               |
| EAN          | 8715492329585          |
| Env. de 2    | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Diámetro                      | M30                                                              |
| Longitud                      | 70 mm                                                            |
| Clase                         | Min.50                                                           |
| Características de conducción | Hexágono interior                                                |
| Forma de la cabeza            | Cabeza cilíndrica                                                |
| Material                      | Acero inoxidable                                                 |
| Material técnico              | A4                                                               |
| Dirección del hilo            | Derecha                                                          |
| Rosca                         | Métrica                                                          |
| Info                          | Tamaños con un diámetro M20 son propiedades mínimas de clase 50. |

### Normas

|      |          |
|------|----------|
| NEN  | 1241     |
| BS   | 4168-1   |
| ASME | B18.3.1M |
| ISO  | 4762     |
| DIN  | 912      |
| NF   | E25-125  |

### Especificación técnica

|                 |     |
|-----------------|-----|
| b               | 72  |
| d-D             | M30 |
| dk (max.)       | 45  |
| Rosca total C ≤ | 100 |
| k (max.)        | 30  |
| L (mm)          | 70  |
| P               | 3.5 |

### Diseño técnico



