

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M10X75

Numéro d'article	01000.100.075
Marque	-
UBB	950351006016
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007681
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	75 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	75
P	1.5
s	17

Dessin technique

