

## Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO-Métrique DIN 931 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M10X110

Numéro d'article 01400.100.111

Marque -

UBB 952351097748

UNSPSC 31161620

EAN 8715492408327

PKG. de 50 Boîte complete  
uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	110 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique

#### Info

Avant le revêtement, les boulons et vis galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).Après galvanisation, ils s'inséreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.ISO métrique

### Normes

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	110
P	1.5
s	16

