



Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M12X45

Numéro d'article	01200.120.046
Marque	-
UBB	952351614112
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025845
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	45 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	45
P	1.75
s	18

Dessin technique

