

## Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO-Métrique DIN 931 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M12X45/S=19

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 01400.120.045                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 950351190232                 |
| UNSPSC           | 31161620                     |
| EAN              | 8715492408471                |
| PKG. de 50       | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre              | M12               |
| Longueur              | 45 mm             |
| Classe                | 8.8               |
| Mode d'entraînement   | Hexagonale        |
| Forme de tête         | Tête hexagonale   |
| Matière               | Acier             |
| Direction du filetage | Droit             |
| Revêtement            | Galvanisé à chaud |
| Filetage              | Filetage métrique |

**Info**

Avant le revêtement, les boulons et vis galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).Après galvanisation, ils s'inséreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.ISO métrique

### Normes

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1555       |
| NF   | E25-112    |
| ISO  | 4014       |
| DIN  | 931        |
| ASME | B18.2.3.1M |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 36   |
| b (min.): L200mm          | 49   |
| b (min.): L≤125mm         | 30   |
| d-D                       | M12  |
| k                         | 7.5  |
| L (mm)                    | 45   |
| P                         | 1.75 |
| s                         | 19   |

