

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 8.8 M10X70

Numéro d'article 01221.100.070

Marque -

UBB 500648083276

UNSPSC 31161620

EAN 8717077202252

PKG. de 100 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	70 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	70
P	1.5
s	17

Dessin technique

