FABORY

Vis à tête hexagonale filetage ISO-Métrique DIN 933 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M20X35

Numéro d'article	01410.200.035
Marque	-
UBB	500621734275
UNSPSC	31161620
EAN	8715494504034
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	35 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique
Info	Avant le revêtement, les boulons et vis galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).Après galvanisation, ils s'insèreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.ISO métrique DIN 933

Normes

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

Dessin technique

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	35
P	2.5
s	30