

Vis à tête hexagonale filetage partiel en surcote DIN 931 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M36X150

Numéro d'article	01420.360.150
Marque	-
UBB	500621740868
UNSPSC	31161620
EAN	8715494504690
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M36
Longueur	150 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique

Info

Avant le revêtement, les vis et les boulons galvanisés à chaud avec filetage en surcote sont fabriqués avec une tolérance de filetage standard de 6g. Après la galvanisation, ils ne s'adaptent donc PAS aux écrous standard ou aux trous taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6H. Les écrous appropriés sont

Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 84
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): L200mm 97

b (min.): $L \leq 125$ mm 78

d-D M36

k 22.5

L (mm) 150

P 4

s 55

Dessin technique

